

工業用真空包装機

卓上縦型真空包装機 SV-300GII

縦型だから液物・粉末らくらくパック

最大内容量

約1.8倍アップ
(当社比)

当社現行機に比べ、
液物内容量約1.8倍アップ



ナイロンポリ袋

便利

透明大型アクリル窓なので、パック状態を見ながら作業でき、まんがいち吹きこぼれそうになってもジャンプを使ってシール工程へ移動できます。

確実

ガセット袋も厚い袋も、
上下加熱シール方式
で確実シール。



アルミ箔ラミネート袋

使いやすい

真空センサーで、正確な真空表示の設定が可能です。
10コース入力とワンタッチ選択の**高機能制御**。
包装材の大きさに合わせられるストッパー付きトレイ内蔵。

清潔

庫内ステンレスで 錆に強い。



SV-300GII

いろいろな用途に使用できます。

縦型だから液物・粉末が簡単に真空パックできます。



液物



粉末

化学・樹脂産業

- 樹脂の防湿包装
- 微粒子の防湿、小ロット単位包装
- CD輸送・保管時のカビ防止包装

自動車産業

- 電池包装
- メカ部品の長期保管包装
- 環境VE/CDによる輸出梱包

金属微粒子産業

- 銅・銀・ニッケル等の粒子防錆包装

薬剤・医療機器産業

- 薬液・医療機器の防塵・防菌・防湿包装
- 環境VE/CDによる包装

電気機器産業


- 半導体防湿包装
- 精密部品の面保護・防湿・防錆を兼ねた輸出梱包
- PC板の輸送

調整可能な専用トレイ内蔵




真空パックするものに
応じてトレイ、あて板を
スライドさせ、高さ・厚み
を調整可能。

●品物の大きさに合わせて高さ調整可能




●品物の大きさに合わせて厚さ調整可能



仕様 PSE適合品

チャンバー寸法	幅354×奥行100×高さ430mm	
チャンバー容量	15L	
シール有効寸法	310mm×2(上下)	
最大包装材寸法	横310×縦430mm	
ポンプ排気速度	167L/min	
ガス封入機能	標準装備 ノズル 4本	
電源	AC100V 50/60Hz	
コンセント形状	2P-15(A)	
定格消費電力	1.1kW	
電動機容量	0.55kW	
外形寸法	チャンバー開時	幅443×奥行668×高さ791mm
	チャンバー閉時	幅443×奥行503×高さ791mm
製品質量	70kg	

チャンバー寸法図(mm)



JQA-QMA14977
JQA-EM4216
W008J0032

株式会社TOSEI 本社工場は
ISO9001 ISO14001 OHSAS18001の
認証を取得しています。

▲安全にお使いいただくために……

- ①ご使用前に、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ②使用環境条件 温度5~35℃ 湿度30~80%
- ③配線工事は、電気工事有資格者の施工が義務づけられています。
D種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を必ず施工してください。
- ④100Vコンセントは15Aの専用コンセントをご使用ください。
- ⑤屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。
機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。

※Gはガス封入装置付。ガスポンベのホース、コンセント等は各機種により異なります。
※本カタログ中の製品写真は、印刷の都合上、実際の色とは若干異なることがあります。
※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。
※ガスポンベよりのホースは内径φ8mmをご使用ください。

食品を包装後は冷蔵10℃以下で、保存・管理してください。

株式会社 TOSEI

本社・工場 〒410-2325 静岡県伊豆の国市中島244 TEL 0558-76-2383 FAX 0558-76-0934
 東京支社 〒141-8664 東京都品川区東五反田2-17-2 TEL 03-6422-7290(代) FAX 03-6422-7289
 中部支店 〒465-0035 愛知県名古屋市中区東区豊が丘58 TEL 052-772-3988(代) FAX 052-772-3938
 関西支店 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町30-28 TEL 06-6338-9601(代) FAX 06-6338-9602
 九州支店 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-11-33 TEL 092-482-6613(代) FAX 092-482-9631
 東北営業所・信州営業所・静岡営業所・広島営業所・鹿児島営業所

●ホームページのアドレス <http://www.tosei-corporation.co.jp/>
 ●Eメールのアドレス MAIL-TOSEI@toshibatec.co.jp

●ご用命は下記の販売店へ